


Compacte cilinder AEN-S-10-5-I-A

Artikelnummer: 5269268

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	5 mm
Zuiger- \varnothing	10 mm
Demping	Geen demping
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	Drukkend
Zuigerstangeinde	Inwendige schroefdraad
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Varianten	Enkele zuigerstang
Bedrijfsdruk	0.15 MPa...0.8 MPa 1.5 bar...8 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Impactenergie in de eindposities	0.012 J
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	5.3 N
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	41.7 N
Verplaatste massa	4.5 g
Productgewicht	17 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	M3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium kneedlegering
Materiaal dynamische afdichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvast