

Magneetspoel MSFW-230-50/60-EX

Artikelnummer: 536934

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Willekeurig
Min. inschakeltijd	10 ms
Inschakelduur	100%
Vermogensfactor $\cos \{\phi\}$	0.7
Spoeleigenschappen	230 V AC: 50/60 Hz, inschakelvermogen 9,0 VA, houdvermogen 7,0 VA
Toegelaten frequentieschommelingen	+/- 5 %
Toegestane spanningsschommelingen	+/- 10 %
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-veiligheidsrichtlijn (ATEX) Conform EU-laagspanningsrichtlijn
Ex-goedkeuring buiten de EU	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
Explosiebescherming	Zone 2 (ATEX) Zone 2 (CN) Zone 22 (ATEX) Zone 22 (CN)
ATEX-categorie gas	II 3G
ATEX-categorie stof	II 3D
Ontstekingsbeschermingsklasse gas	Ex nA IIC T4 X Gc
Ex-ontstekingsbeschermingsklasse stof	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
Ex-omgevingstemperatuur	-5°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-5 °C...40 °C
Max. aanhaalmoment contrastekker	0.4 Nm
Productgewicht	55 g
Elektrische aansluiting	3-polig Stekkerpin met aansluitschema volgens Festo-standaard voor MSSD-F
Bevestigingstype	Met kartelmoer
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal magneetspoel	Duroplast Koper Staal
Materiaal wikkeling	Koper