


# 전기 압력 조절기 MS6N-LRE

Part Number: 535192

FESTO

NPT 나사산 포함

단종 예정 제품. 2023년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



예시 표시

## 자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
사이즈	6
시리즈	MS
조립 위치	어디든 수직 선택
디자인 구조	전기적 조절가능한 압력 조절 밸브
회로 단락 보호	모든 전기 연결용
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 초기 압력 보상 포함 이차 배기 포함
압력 게이지	옵션 디스플레이 및 컨트롤 유닛 압력 게이지 포함
작동 압력 MPa	0.08 ... 2 MPa
작동 압력	0.8 ... 20 bar
압력 조절 범위	0.3 ... 16 bar
최대 압력 Hysteresis	0.25 bar
표준 공칭 유량	2,200 ... 7,500 l/min
아날로그 출력	0 - 10 V 4 - 20 mA
25 도에서의 제어 시간	최대 90 s
입력의 형태	IEC 61131-2 에 따름 전기적 절연 없음
공칭 동작 전압 DC	24 V
공칭 작동 전압에서 전류 소모	최대 1 A
전류 소모	24V DC에서 최대 3.5A
제어 시간/간격 비	1:3
허용 가능 전압 파동	+/- 10 %
인증	c UL us - Recognized (OL)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] 가스 주입
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 용력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-10 ... 50 °C
식품 안전	추가 재료 정보 참조
매체 온도	0 ... 50 °C
보호 등급	IP65
주변 온도	0 ... 50 °C
제품 중량	1,820 g

특징	값
아날로그 출력, 25 도에서 절대 오차	± 3%
케이블 인터페이스	입력: M12x1 플러그, 5-핀 출력: M8x1 플러그, 3-핀
마운팅 형태	라인 설치 서브-베이스 상 벽면/표면 고정 포함 액세서리 포함 옵션
작동 유닛 소재	PA
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
멤브레인 소재	NBR