



# 분기 모듈 MS12-FRM-G

Part Number: 541681

FESTO

논-리턴 기능 미포함 압축공기 분배.



## 자료 시트

특징	값
조립 위치	어디든
디자인 구조	분기 모듈
작동 압력	0 ... 20 bar
표준 공칭 유량 유량 방향 1->2	25,000 ... 42,000 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [-::-]
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	3,000 g
공압 연결구, 포트 1	매니폴드 모듈
공압 연결구, 포트 2	매니폴드 모듈
공압 연결구, 포트 3	G2
공압 연결구, 포트 4	G1
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트