


Checkbox CHB-C-X

Part Number: 536084
단종 예정 제품

FESTO

콤팩트 디자인

단종 예정 제품. 2015년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
최대 부품 직경	25 mm
계수 기능	예
보호 등급	IP64
엔코더 연결	RS 485 명세에 따름
최대 부품 길이	콘베이어 속도 및 필요 분해능에 따름
최소 부품 직경	0.5 mm
최소 부품 길이	1 mm
출력	컨베이어 장치 제어 컨베이어 벨트 제어 / 대기 경고 상태 메시지 불량품 양품, 틀린 방향 양품, 옳은 방향 에러 출력 PLC_Power 사전 설정 카운터-설정값 도달
입력	외부 시작 Counter Reset 외부 에러 Camera - Enable 누적 센서 2 누적 센서 1 외부 센서 외부 터치-인 Type Select 3 Type Select 2 Type Select 1 Type Select 0 키 불가
Type 메모리당 개별 방향의 최대 수량	8
Type 메모리 최대 수량	12
수량 사전 선택	CheckKon 소프트웨어
계수 범위	1 - 2 Mrd.
내부 퓨즈	8 A 퓨즈
전자 출력 제한	700 mA
PLC 연결에서 최대 전체 전류	1 A
공칭 동작 전압 DC	24 V
무부하 출력형 전류 소모	750 mA
허용 가능 전압 파동	+/- 15 %
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응
보관 온도	-20 ... 70 °C
주변 조건	건조

특징	값
	과다 외부 광원에 대한 차단 최고 청정 가능 주변 공기
주변 온도	-5 ... 50 °C
카메라 해상도	6/100 mm
노출 시간	128 ... 1,024 µs
진단 인터페이스	4-핀 M12x1 RS 232 인터페이스 115 Kbaud 플러그 소켓