

# Stekker NECU-M-S-D12G4-C2-ET

Artikelnummer: 543109

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Productgewicht	44.3 g
Elektrische aansluiting 1	Stekker recht, M12x1, 4-polig, D-gecodeerd, afschermbaar
Stekker codering	D
Elektrische aansluiting 2	Schroefklem, afschermbaar
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...250 V
Bereik voor bedrijfsspanning AC	0 V...250 V
Piekspanningsweerstand	2.5 kV
Overdrachteigenschappen	DIN EN 50173 / CAT 5
Toegelaten kabeldiameter	6 mm...8 mm
Aansluitdoorsnede	0.14 mm <sup>2</sup> ...0.75 mm <sup>2</sup>
Beschermingsklasse	IP67
Omgevingstemperatuur	-25 °C...85 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor elektrisch productie-apparaat
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Materiaal behuizing	Persgegoten zink, vernikkeld
Materiaal steekcontacten	Messing, verguld