

Minislede DGSL-12-150-Y3A

Artikelnummer: 543982

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	150 mm
Afstelbaar eindpositiebereik/lengte voor	87 mm
Instelbaar eindpositiebereik / lengte achteraan	25.5 mm
Zuiger- \emptyset	16 mm
Bedrijfsmodus van de aandrijfeenheid	Juk
Demping	Schokdemper progressief aan beide zijden
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelkooigeleiding
Constructieve opbouw	Juk Zuiger Zuigerstang Slede
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Bedrijfsdruk	0.1 MPa...0.8 MPa 1 bar...8 bar
Max. snelheid	0.8 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	$\pm 0,01$ mm
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs- /stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Impactenergie in de eindposities	2 Nm
Dempingslengte	10 mm
Max. kracht Fy	1400 N
Max. kracht Fz	1400 N
Max. moment Mx	20 Nm
Max moment My	15 Nm
Max. moment Mz	15 Nm
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	104 N
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	121 N

Functie	Waarde
Verplaatste massa	614 g
Productgewicht	1535 g
Alternatieve aansluitingen	Zie producttekening
Bevestigingstype	met doorgangsboring
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium kneedlegering
Materiaal afdichtingen	HNBR
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvast