


Zwenkaandrijving DSM-32-270-P-A-B

Artikelnummer: 547582

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	32
Dempingshoek	1.4 deg
Instelbereik zwenkhoek	0 deg...270 deg
Zwenkhoek	0 deg...270 deg
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	Willekeurig
Fijnafstelling	-6 deg
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Zwenkvlugel
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Bedrijfsdruk	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar
Max. zwenkfrequentie bij 6 bar	2 Hz
Bedrijfsmedium	Perlucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Max. axiaalkracht	75 N
Max. radiaalkracht	200 N
Theoretisch draaimoment bij 6 bar	10 Nm
Toegestaan massa traagheidsmoment	0.025 kgm ²
Productgewicht	1425 g
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aandrijfjas	Staal Vernikkeld
Materiaal afdichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering