


# 중간-위치 모듈 DADM-DGC-25-A

Part Number: 541700

FESTO

DGC 및 DGCI 리니어(선형) 드라이브용



## 자료 시트

특징	값
사이즈	25
조립 위치	어디든
위치 감지	근접 센서용
작동 압력 MPa	0.25 ... 0.8 MPa
작동 압력	2.5 ... 8 bar
Operating pressure	36.25 ... 116 psi
최대 충격 속도	3 m/s
최대 회전시간	100 ms
반복 정확도	0.02 mm
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
주변 온도	-10 ... 60 °C
제품 중량	430 g
마운팅 형태	DGC 실린더 클램프
공압 연결구	QS-4
재질 사항	RoHS 에 승인
고정 나사 소재	강철 아연 도금
씰 소재	NBR
하우징 소재	전조 알루미늄 합금 아노다이징
레버 소재	고합금 강철, 부식방지
클립 소재	고합금 강철, 부식방지
너트 소재	강철 아연 도금
정밀 조절	2 mm
작동 모드	복동