


반-회전 드라이브 DAPS-0240-090-RS2-F0710-CR

Part Number: 552892



단동, VDI/VDE 3845 Namur 밸브에 공기 연결, 직접 플랜지 마운팅, 스테인리스강 버전.



자료 시트

| 특징 | 값 |
|--|--|
| 액츄에이터의 사이즈 | 0240 |
| 플랜지 홀 패턴 | F07 F10 |
| 회전 각도 | 90 deg |
| 샤프트 연결 길이 | 24.3 mm |
| 표준에 따른 피팅 연결구 | ISO 5211 |
| 쿠션 | 쿠션 없음 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 작동 모드 | 단동 |
| 디자인 구조 | 요크 운동학 |
| 위치 감지 | 없음 |
| 달힘 방향 | 우측-차단 |
| 표준에 따른 밸브 연결 | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Safety Integrity Level (SIL) | 제품은 SIL2 (high demand), SRP/CS에서 사용 가능 제품은 SRP/CS 최대 SIL 2 low Demand 동작 모드에서 사용될 수 있습니다. |
| Connection pressure for spring force | 0.35 MPa |
| 스프링 강도에 대한 공급 압력 | 3.5 bar |
| 작동 압력 MPa | 0.35 ... 0.84 MPa |
| 작동 압력 | 3.5 ... 8.4 bar |
| Nominal operating pressure | 0.56 MPa |
| 공칭 작동 압력 | 5.6 bar |
| CE 심볼 (declaration of conformity 참조) | EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions |
| 인증서 발행 부서 | TÜV Nord 212170801 |
| ATEX 카테고리 가스 | II 2G |
| ATEX 카테고리 먼지 | II 2D |
| 폭발 점화 방지 타입 가스 | Ex h IIC T6...T3 Gb X |
| 폭발 점화 방지 타입 먼지 | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X |
| 방폭 주변 온도 | -20°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| 작동 매체 | 압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| 작동 및 파일로트 매체 확인 | 운할 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨) |
| 부식 방지 등급 KBK | 3 - 부식 응력 수준 높음 |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 주변 온도 | -20 ... 80 °C |
| 정격 작동 압력에서 토크 및 0 회전 각도 | 300 Nm |
| 50° 회전 각도에서 공칭 작동 압력의 토크 | 165 Nm |
| 90° 회전 각도에서 공칭 작동 압력의 토크 | 250 Nm |
| 0° 회전 각도일 때 스프링 리턴 토크 | 100 Nm |
| 50° 회전 각도일 때 스프링 리턴 토크 | 75 Nm |
| 90°에서 스프링 복귀 토크 | 150 Nm |
| 스프링 강도 | 2 |

| 특징 | 값 |
|---|-------------------|
| Air consumption at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi) per cycle 0°-nominal swivel angle-0° | 9.66 l |
| 제품 중량 | 12,900 g |
| 샤프트 연결 | T22 |
| 공압 연결구 | G1/8 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 커버 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |
| 재질 번호, 커버 | 1.4408 |
| 씰 소재 | FPM NBR PUR |
| 하우징 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |
| 하우징용 재질 정보 | 1.4408 |
| 나사 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |
| 샤프트 소재 | 고합금 강철, 부식방지 |
| 샤프트용 재질 번호 | 1.4301 |