


# 서비스 유니트 조합 MSB9

Part Number: 552938

FESTO

매니폴드 어셈블리용, G 나사산 포함.



예시 표시

## 자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
사이즈	9
시리즈	MS
액츄에이터 형태	전기적 수동 공압
액츄에이터 자물쇠	내장형 잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	어디든 수평 +/- 5
필터 등급	0.01 ... 40 µm
응축수 배수기	완전 자동 수동 회전 반-자동
디자인 구조	분기 모듈 활성 탄소 필터 게이지 포함 압력 조절기 압력 On/Off 밸브 화이버 필터 압력 게이지 포함 필터 압력 조절기 압력 게이지 미포함 필터 압력 조절기 비례 표준 분유 유탄기 원심 분리기 포함 소결 필터
최대 응축수 용량	220 ml
최대 오일 용량	490 ml
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 초기 압력 보상 포함 이차 배기 포함 복귀 유로 포함
바울 보호망	금속 하우징으로 내장
차등 압력 디스플레이	시각 표시기 압력 센서 포함
압력 게이지	압력 센서 포함 압력 게이지 포함
작동 압력 MPa	0 ... 2 MPa
작동 압력	0 ... 20 bar
압력 조절 범위	1 ... 16 bar
표준 공칭 유량	1,400 ... 18,000 l/min
특성 코일 자료	110 V AC: 50/60 Hz, 픽업(pick-up) 전력 11.5 VA, 유지 전력 8.9 VA 230 V AC: 50/60 Hz, 픽업(pick-up) 전력 11.5 VA, 유지 전력 9.1 VA 24 V DC: 4.5 W 24 V DC: 8.4 W
인증	c UL us - Recognized (OL)

특징	값
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응 EU 머신 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment To UK instructions for EMC To UK EX instructions To UK instructions for machines To UK RoHS instructions
EU 국가외 폭발 방지 인증	EPL Db (GB) EPL Dc (GB) EPL Gb (GB) EPL Gc (GB)
ATEX 카테고리 가스	II 2G II 3G
ATEX 카테고리 먼지	II 2D II 3D
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex h IIC T6 Gb X
폭발 점화 방지 타입 먼지	Ex h IIIC T60°C Db X
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 60 °C
매체 온도	-10 ... 60 °C
주변 온도	-10 ... 60 °C
마운팅 형태	액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 1/2 NPT 3/4 NPT 1 NPT 1 1/4 NPT 1 1/2 NPT
공압 연결구, 포트 2	G1/2 G3/4 G1 G1 1/4 G1 1/2 1/2 NPT 3/4 NPT 1 NPT 1 1/4 NPT 1 1/2 NPT
공압 연결구, 포트 3	G1 1 NPT
씰 소재	NBR
하우징 소재	알루미늄 다이캐스트
보울 소재	전조 알루미늄 합금