


VacuümfILTER VAF-DB-1/2

Artikelnummer: 553141

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Inbouwpositie	Verticaal
Filterfijnheid	80 µm
Bedrijfsdruk	-0.95 bar...0 bar
Informatie over de bedrijfsdruk	Toepassing alleen in open vacuümsystemen
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Max. aanhaalmoment	20.5 Nm
Productgewicht	162 g
Bevestigingstype	Leidinginbouw Met wand-/vlakhouder
Pneumatische aansluiting	G1/2
Vacuümaansluiting	G1/2
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal filter	PE
Materiaal behuizing	PP-versterkt
Materiaal schaal	PA
Uitwerpimpuls geschiktheid	7 bar