

# Vouwbalgit DADB-S1-32-S251-300

Artikelnummer: 553449

FESTO



## Gegevensblad

| Functie  | Waarde   |
|--|--|
| Buiten-Ø   | 38 mm  |
| Bouwgrootte  | 32   |
| Slagbereik   | 251 mm...300 mm  |
| Zuigerstangverlenging                                | 97 mm  |
| Bouwworm   | Rond   |
| Inbouwpositie  | Willekeurig  |
| Constructieve opbouw                                 | Vouwbalg bouwset met gekanaliseerde luchtafvoer  |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                     | 3 - sterke corrosiebelasting   |
| LABS-conformiteit                                    | VDMA24364-B2-L   |
| Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen | Metalen met een gewichtsaandeel van meer dan 5% koper, zink of nikkel als zijn uitgesloten voor toepassing. Uitzondering vormen nikkel in staal, chemisch vernikkelde oppervlakken, printplaten, leidingen, elektrische connectoren en spoelen |
| Mediabestendigheid                                   | Stof<br>Spanen<br>Oliën<br>Fette<br>Benzine  |
| Beschermingsklasse                                   | IP54   |
| Omgevingstemperatuur                                 | -10 °C...80 °C   |
| Productgewicht                                       | 79 g   |
| Bevestigingstype                                     | Met schroefdraadpen met inwendige schroefdraad   |
| Pneumatische aansluiting                             | G1/8   |
| Materiaal-informatie                                 | RoHS conform   |
| Materiaal adaptatiedelen                             | PA-versterkt   |
| Materiaal afdichtingen                               | NBR  |
| Materiaal vouwbalg                                   | NBR  |
| Materiaal schroefdraadpenen                          | Hooggelegeerd roestvast staal  |