

Ronde cilinder DSNU-2 1/2"" - -PPV-A-S2

Artikelnummer: 548527

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	0,4 in...20 in
Zuiger-Ø	2 1/2 " "
Zuigerstangschroefdraad	5/8-18 UNF-2A
Gebaseerd op norm	ISO 6431
Demping	Pneumatische demping, aan beide kanten instelbaar
Inbouwpositie	Willekeurig
Zuigerstangeinde	Buitendraad
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Varianten	Doorlopende zuigerstang
Bedrijfsdruk	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-4 °F...176 °F
Impactenergie in de eindposities	0,959 ft-lbf
Dempingslengte	0,83 in
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	336 lbf
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	374 lbf
Bewogen massa bij 0 mm slag	13013 oz
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	709 oz
Bevestigingstype	Met toebehoren
Pneumatische aansluiting	3/8 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium kneedlegering
Materiaal afdichtingen	NBR TPE-U(PU)
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal roestvast

Functie	Waarde
Materiaal cilinderbuis	Hooggelegeerd roestvast staal