

# Ascontroller CPX-CMAX-C1-1

Artikelnummer: 548932

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Afmetingen B x L x H	50 mm x 107 mm x 55 mm
Bedrijfsmodi	Recordbedrijf Directe werking
Diagnose	Modulegeoriënteerde diagnose Via lokale 7-segment-weergave
Max. aantal modules	8
Regelfunctie	Krachtregeling
Indicator	7-segmentdisplay
Statusindicaties	Power Load Display/Error Axis X MC Axis X Modulestatus
Beveiliging (kortsluiting)	Interne elektronische zekering bedrijfsspanning Interne elektronische zekering lastspanning
Bereik voor bedrijfsspanning DC	18 V...30 V
Lastspanningsbereik DC	20 V...30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Nominale lastspanning DC	24 V
Overbrugging netuitval	10 ms
Stroomverbruik bij nominale bedrijfsspanning	200 mA
Toegelaten belastingsstroom	2.5 A
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 95 % Niet condenserend
Beschermingsklasse	IP65 conform IEC 60529
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	240 g
Assen per reeks	1
Aantal asreeksen	1
Max. kabellengte	30 m
Elektrische aansluiting controle-interface	Contactdoos M9 5-polig

<b>Functie</b>	<b>Waarde</b>
Control-interface	digitaal CAN-bus met Festo-protocol Afsluitweerstand geïntegreerd
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal behuizing	PA-versterkt