


# Compacte cilinder ADNGF-1 5/8"-2 1/2"-P-A

Artikelnummer: 557249

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Slag	2,5 in
Zuiger-Ø	1 5/8" "
Gebaseerd op norm	ISO 21287
Demping	Elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden
Inbouwpositie	Willekeurig
Constructieve opbouw	Zuiger Zuigerstang Profielbuis
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Borging tegen verdraaien/geleiding	Geleidingsstang met juk
Bedrijfsdruk	0.1 MPa...1 MPa 1 bar...10 bar
Werking	dubbelwerkend
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-4 °F...176 °F
Impactenergie in de eindposities	0,516 ft-lbf
Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand	154 lbf
Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand	170 lbf
Bewogen massa bij 0 mm slag	4666 oz
Toeslag verplaatste massa per 10 mm slag	1280 oz
Basisgewicht bij 0 mm slag	12234 oz
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	484 oz
Bevestigingstype	Naar keuze: met doorgangsboring met inwendige schroefdraad Met toebehoren
Pneumatische aansluiting	1/8 NPT
Materiaal kraagschroeven	Staal
Materiaal deksel	Aluminium-legering, geanodiseerd
Materiaal afdichtingen	NBR

<b>Functie</b>	<b>Waarde</b>
Materiaal dynamische afdichtingen	TPE-U(PU)
Materiaal eindplaat	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd
Materiaal zuigerstang	Hooggelegeerd staal
Materiaal cilinderbuis	Aluminium-legering, glijdend geanodiseerd