


Encoderkabel NEBM-M12G8-E- -S1G9

Artikelnummer: 550751

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Kabelaanduiding	Zonder houder voor tekstplaatjes
Elektrische aansluiting 1, functie	Veldapparaatzijde
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Rond
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	M12x1 A-gecodeerd conform EN 61076-2-101
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	8
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	8
Elektrische aansluiting 2, functie	Besturingszijde
Elektrische aansluiting 2, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Stekkers
Elektrische aansluiting 2, kabeluitgang	Recht
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	9
Elektrische aansluiting 2, bezette polen/adere	8
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...30 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Bereik voor bedrijfsspanning AC	0 V...30 V
Nominale bedrijfsspanning AC	24 V
Kabellengte	1 m...25 m
Kabeleigenschap	geschikt voor kabelrupsen
Buigradius, flexibele kabelplaatsing	49 mm
Kabeldiameter	6.5 mm
Kabelmontage	4 x 2 x 0,14 mm ² Geschermd
Nominale kabeldoorsnede	0.14 mm ²
Beschermingsklasse	IP65
Informatie over beschermingsklasse	IP30 voor stekker Sub-D In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-40 °C...70 °C
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-40 °C...70 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn

Functie	Waarde
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal kabelmantel	TPE-U(PUR)
Kleur kabelmantel	Grijs