


저널 EAMB-34-6-25X26-23X27

Part Number: 558037

FESTO

중공 샤프트 포함 드라이브 적용



자료 시트

특징	값
홀더 직경 1	25 mm
홀더 직경 2	23 mm
사이즈	120
공칭 길이	26 mm
조립 위치	어디든
최대 속도	5,500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	-25 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	18.2 kgmm ²
이송 가능 토크	100 Nm
제품 중량	201 g
재질 사항	RoHS 에 승인