



# 압력 조절기 LR-1/8-F

Part Number: 552420

FESTO

압력 게이지 없음, 패널 마운팅용, 작업 압력 최고 12 bar.



## 자료 시트

특징	값
액츄에이터 자물쇠	잠금 장치 포함 회전 손잡이
조립 위치	어디든
디자인 구조	격판 조절기 관통 압축 공기 공급기 포함
컨트롤러 기능	출력 압력 일정 초기 압력 보상 포함 이차 배기 포함
압력 게이지	G1/8이 준비됨
압력 조절 범위	0.5 ... 12 bar
입력 압력 1	1 ... 20 bar
최대 압력 Hysteresis	0.2 bar
표준 공칭 유량	420 l/min
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:-:-]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중예 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	-10 ... 80 °C
매체 온도	-10 ... 80 °C
주변 온도	-10 ... 80 °C
제품 중량	120 g
마운팅 형태	전면 패널 설치 액세서리 포함
공압 연결구, 포트 1	G1/8
공압 연결구, 포트 2	G1/8
씰 소재	NBR
하우징 소재	구리 합금