



Drukbooster DPA-40-10-CRVZS5

Artikelnummer: 552930

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Zuiger-Ø	40 mm
Volume	5 l
Inbouwpositie	Condensaataftap naar onderen
Constructieve opbouw	Dubbele zuiger drukverhoger met persluchtreservoir met manometer met terugslagklep
Drukindicator	met manometer
Uitgangsdruk 2	0.45 MPa...1 MPa 4.5 bar...10 bar 65.25 psi...145 psi
Bedrijfsdruk	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Drukregelbereik MPa	0.45 MPa...1 MPa
Drukregelbereik	4.5 bar...10 bar
Drukregelbereik psi	65.25 psi...145 psi
Ingangsdruk 1	2 bar...8 bar
Ingangsdruk 1 MPa	0.2 MPa...0.8 MPa
Ingangsdruk 1 psi	29 psi...116 psi
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-drukreservoirrichtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor drukapparatuur
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:3:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	5 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	5 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment condensataaftap	27 Nm
Productgewicht	7300 g
Bevestigingstype	Met gleufmoeren

Functie	Waarde
Pneumatische aansluiting 1	QS-10
Pneumatische aansluiting 2	KD4
Pneumatische aansluiting 3	Geluidempers
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal persluchtreservoir	hooggelegeerd staal roestvast