



선형 드라이브 DFPI-160- -ND2P-E-P

Part Number(&P): 562480

FESTO

내장형 변위 엔코더 포함.



자료 시트

특징	값
액추에이터의 사이즈	160
플랜지 홀 패턴	F10
행정거리	40 ... 990 mm
행정거리 보류	3 mm
피스톤 직경	160 mm
표준에 기반	DIN 3358
쿠션	쿠션 없음
조립 위치	어디든
작동 모드	복동
디자인 구조	피스톤 로드 실린더 몸체
야외 사용	C1 - 날씨에 대한 보호지역 사용
위치 감지	근접 센서용 내장형 위치측정 엔코더 포함
측정 방법: 위치측정 엔코더	포텐시오미터
작동 압력	3 ... 8 bar
공칭 작동 압력	6 bar
최대 속도, 전진	0.031 m/s
최대 속도, 후진	0.031 m/s
최대 작동 전압, DC	15 V
ATEX 카테고리 가스	II 2G
폭발 점화 방지 타입 가스	c T4 X
ATEX 카테고리 먼지	II 2D
폭발 점화 방지 타입 먼지	c T120°C X
방폭 주변 온도	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-Ex 방폭 가이드라인 (ATEX) 에 대응
DIN/IEC 68, parts 2 - 82 에 따른 연속 충격 저항	가속도 레벨 2에 따른 시험을 거침
부식 방지 등급 KBK	3
상대 공기 습도	5 - 95 % 응축
보호 등급	IP65 IP67 IP69K NEMA 4 조립된 조건 IEC 60529에 따름
DIN/IEC 68, parts 2 - 6 에 따른 진동 저항	가속도 레벨 2에 따른 시험을 거침
주변 온도	-20 ... 60 °C
6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정	11,581 N
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	12,064 N
10 mm 행정거리 후진 당 공기 소모	1.3511 l

특징	값
10 mm 행정거리 전진 당 공기 소모	1.4074 l
0 mm 행정거리의 이송 질량	2,250 g
10 mm 행정거리 당 추가 중량	159 g
10 mm당 변위 엔코더의 추가 중량	2 g
0 mm 행정거리 당 기본 중량	6,529 g
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	52 g
데드 존(dead zone)의 사이즈	0 ... 10 %
최대 라인 길이	30 m
전기 연결	3-핀 일자형 플러그 / 볼트 단자대
마운팅 형태	DIN 3358 플랜지 사양
공압 연결구	표준 O.D. 튜브 배관용, 8mm 외부 직경
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
커버에 대한 재질 정보	알루미늄 다이캐스트 도색
재질 정보, 커버 씰	알루미늄 다이캐스트 도색
씰에 대한 재질 정보	NBR
피스톤 로드에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지
볼트 재질 자료	강철
실린더 몸체에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금 아노다이징