


Elektroslede EGSK-15- -

Artikelnummer: 562749

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Werkslag	25 mm...100 mm
Bouwgrootte	15
Spindeldiameter	5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Elektromechanische lineaire as met kogelomloopspindel
Referentie	Referentieschakelaar
Type spindel	Kogelomloopspindel
Max. versnelling	10 m/s ²
Max. snelheid	0.16 m/s...0.33 m/s
Herhaalnauwkeurigheid	±0,003 - ±0,004 mm
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP10
Omgevingstemperatuur	0 °C...40 °C
Dynamisch draaggetal vast lager	590 N
Nominale dynamische basisbelasting voor de lineaire geleiding	1532 N
Oppervlaktemomenten 2e graad ly	910 mm ⁴
Oppervlaktemomenten 2e graad lz	14200 mm ⁴
Max. toevoerkraft Fx	19 N...57 N
Nominale statische basisbelasting voor de lineaire geleiding	3450 N
Massatraagheidsmoment JH per meter slag	0.0048 kgcm ²
Toevoerconstante	1 mm/U...2 mm/U
Nominale statische basisbelasting voor het stilstaand lager	290 N
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad en centreerhuls
Materiaal afsluitdeksel	Persgegoten aluminium gecoat
Materiaal profiel	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aandrijfdeksel	Persgegoten aluminium Gecoat

Functie	Waarde
Materiaal slede	Staal
Materiaal spindelmoer	Staal
Materiaal spindel	Staal