



전동 실린더 DNCE-63-300-LS-"4"P-Q

Part Number: 555469

FESTO

평판 베어링 스피들 드라이브 및 회전 방지 피스톤 로드 포함.



자료 시트

특징	값
작업 행정거리	300 mm
사이즈	63
행정거리	300 mm
행정거리 보류	0 mm
피스톤 로드 나사산	M16x1,5
역 백래쉬	0.2 mm
스핀들 직경	20 mm
스핀들 피치	4 mm/U
피스톤 로드의 최대 처짐 +/-	0.2 deg
표준에 기반	ISO 15552 (이전 VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
조립 위치	어디든
모터 타입	스텝 모터 DC 서보 모터
위치 감지	근접 센서용
디자인 구조	슬라이딩 나사산 스피들 포함 전기 실린더
스핀들 타입	평 나사산
사양	회전 방지 피스톤 로드
토크에 대한 보호/가이드	평판-베어링 가이드 포함
최대 가속	1 m/s ²
최대 속도	0.07 m/s
반복 정확도	+/-0,07 mm
정격 사용 시간	100%
부식 방지 등급 KBK	0
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
보호 등급	IP40
주변 온도	0 ... 50 °C
끝단에서 충격 에너지	0.0004 J
영구적 운전 토크	3 Nm
영구적 급송력	1,000 N
최대 드라이브 토크	3 Nm
회전 방지 옵션에 대한 최대 토크	1.5 Nm
최대 토크 Mx	1.5 Nm
드라이브 샤프트에 최대 방사 방향력	300 N
최대 정적 축방향 힘 Fx	3,700 N
최대 급송력 Fx	1,000 N
무 부하 토크	0.3 Nm
작동 부하에 대한 레퍼런스 값, 수평	100 kg
작동 부하에 대한 레퍼런스 값, 수직	50 kg
행정거리 미터당 관성 질량 모멘트 JH	0.8176 kgcm ²
작업 부하의 kg당 관성 질량 모멘트 JL	0.0041 kgcm ²
관성 질량 모멘트, JO	0.7565 kgcm ²
0 mm 행정거리의 이송 질량	600 g
10 mm 행정거리 당 추가 중량	79.8 g

특징	값
0 mm 행정거리 당 기본 중량	2,790 g
10 mm 행정거리 당 추가 질량 계수	12.8 g
마운팅 형태	내부 (압) 나사산 포함 액세서리 포함
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
커버에 대한 재질 정보	알루미늄 주물 도색
씰에 대한 재질 정보	NBR
하우징에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금 부드러운 양극처리
피스톤 로드에 대한 재질 정보	고합금 강철, 부식방지
재질 정보, 스프링 너트	POM
재질 정보, 스프링	강철
실린더 몸체에 대한 재질 정보	전조 알루미늄 합금 부드러운 양극처리