

# Verbindingskabel MHJ9-KMH-2,5-HF

Artikelnummer: 567505

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Goedkeuring	RCM Mark
Extra functies	Vonkblusketen Houdstroomverlaging met energierugwinning Veiligheidsuitschakeling
Bevestigingstype	Naar keuze: met doorgangsboring Met DIN-rail
Inbouwpositie	Willekeurig
Productgewicht	98 g
Elektrische aansluiting	2-polig / 2-polig / 4-aderig Contactdoos recht / contactoos recht / kabel
Bereik voor bedrijfsspanning DC	12 V...53 V
Polariteitsbescherming	Voor bedrijfsspanning
Aanwijzingen voor het bedrijf	Voedingseenheid moet minstens 1,85 A zonder spanningsval kunnen leveren.
Aanwijzing bij de vermogensopname	Lagestroomfase 2,8 W, hogestroomfase 17,1 W, per kanaal
Inschakelduur	100% Aanwijzingen voor het gebruik van de magneetventielen in acht nemen.
Triggersignaalbereik DC	3 V...30 V
Informatie over ingangsstroom	Stijging lineair 0,09 - 0,44 mA bij een triggersignaal van 3 - 15 V 0,44 - 15,44 mA bij een triggersignaal van 15 - 30 V
Ingangsweerstand	34 kOhm
Kabellengte	2.5 m
Kabeleigenschap	Voor statische toepassingen
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting

<b>Functie</b>	<b>Waarde</b>
Materiaal kabelmantel	PVC
Materiaal behuizing	POM