


# 저널 EAMB-24-6-15X21-16X20

Part Number: 558036

FESTO

중공 샤프트 포함 드라이브 적용



## 자료 시트

특징	값
홀더 직경 1	15 mm
홀더 직경 2	16 mm
사이즈	80
공칭 길이	21 mm
조립 위치	어디든
최대 속도	8,000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
보관 온도	-25 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 95 %
주변 온도	-25 ... 60 °C
관성 질량 모멘트	3.1 kgmm <sup>2</sup>
이송 가능 토크	29 Nm
제품 중량	68 g
재질 사항	RoHS 에 승인