

무동력 가이드 축 EGC-70- -FA

Part Number: 558864

FESTO

볼 베어링 가이드 포함, 드라이브 제외.



예시 표시

자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

| 특징 | 값 |
|------------------------------|-------------------------|
| 작업 행정거리 | 50 ... 5,000 mm |
| 사이즈 | 70 |
| 조립 위치 | 어디든 |
| 가이드 | Recirculating 볼 베어링 가이드 |
| 디자인 구조 | 가이드 |
| 최대 가속 | 50 m/s ² |
| 최대 속도 | 5 m/s |
| 부식 방지 등급 KBK | 0 - 부식 응력 없음 |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| 보호 등급 | IP40 |
| 주변 온도 | -10 ... 60 °C |
| 2차 단면 관성모멘트 I _x | 395E+03 mm ⁴ |
| 2차 단면 관성모멘트 I _y | 577E+03 mm ⁴ |
| 최대 힘 F _y | 1,850 N |
| 최대 힘 F _z | 1,850 N |
| 최대 아이들링(idling) 변위 저항 | 15 N |
| 최대 토크 M _x | 16 Nm |
| 비틀림 질량 관성 모멘트 I _t | 240E+03 mm ⁴ |
| 프로파일 소재 | 전조 알루미늄 합금 아노다이징 |
| 재질 사항 | RoHS 에 승인 |
| 커버 프로파일 소재 | ABS |
| 커버 소재 | 전조 알루미늄 합금 아노다이징 |
| 가이드 슬라이드 소재 | 강철 |
| 가이드 레일 소재 | 강철 |
| 슬라이드 소재 | 전조 알루미늄 합금 아노다이징 |