

# Compacte cilinder ADN-63-10-A-PPS-A

Artikelnummer: 572709

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                  | Waarde   |
|--|--|
| Slag                                     | 10 mm  |
| Zuiger- $\emptyset$                      | 63 mm  |
| Zuigerstangschroefdraad                  | M12x1,25   |
| Demping                                  | zelfinstellende pneumatische eindpositiedemping                                    |
| Inbouwpositie                            | Willekeurig  |
| Conform norm                             | ISO 21287  |
| Zuigerstangeinde                         | Buitendraad  |
| Positiedetectie                          | Voor naderingssensor   |
| Varianten                                | Enkele zuigerstang   |
| Bedrijfsdruk                             | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar  |
| Werking                                  | dubbelwerkend  |
| Bedrijfsmedium                           | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]  |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)                         |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK         | 2 - matige corrosiebelasting   |
| LABS-conformiteit                        | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Omgevingstemperatuur                     | -20 °C...80 °C   |
| Impactenergie in de eindposities         | 4.8 J  |
| Dempingslengte                           | 7 mm   |
| Theoretische kracht bij 6 bar, ingaand   | 1750 N   |
| Theoretische kracht bij 6 bar, uitgaand  | 1870 N   |
| Verplaatste massa                        | 256 g  |
| Productgewicht                           | 832 g  |
| Bevestigingstype                         | Naar keuze:<br>met doorgangsboring<br>met inwendige schroefdraad<br>Met toebehoren |
| Pneumatische aansluiting                 | G1/8   |
| Materiaal-informatie                     | RoHS conform   |
| Materiaal kraagschroeven                 | Staal  |
| Materiaal deksel                         | Aluminium-legering, geanodiseerd   |
| Materiaal afdichtingen                   | TPE-U(PUR)   |

| <b>Functie</b>         | <b>Waarde</b>                             |
|------------------------|---|
| Materiaal zuigerstang  | Hooggelegeerd staal                       |
| Materiaal cilinderbuis | Aluminium-legering, glijdend geanodiseerd |