

Inschakelventiel MS9-EM-NG-S-VS

Artikelnummer: 562954

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|--|--|
| Serie | MS |
| Bouwgrootte | 9 |
| Rastermaat | 90 mm |
| Constructieve opbouw | Zuiger-schuif |
| Bedieningswijze | manueel |
| Afdichtingsprincipe | Zacht |
| Ontluchtingsfunctie | Niet smoorbaar |
| Bedieningszekering | Draaiknop met vergrendeling |
| Terugstelwijze | Gedwongen geleiding |
| Besturingstype | direct |
| Ventielfunctie | 3/2 bistabiel |
| Bedrijfsdruk | 0 bar...20 bar |
| Normaal nominaal debiet | 18000 l/min |
| Normaal nominaal debiet 2-3 | 14100 l/min |
| Bedrijfsmedium | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Mediumtemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Geluidsdrukkniveau | 93 dB(A) |
| Omgevingstemperatuur | -10 °C...60 °C |
| Bevestigingstype | Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Productgewicht | 2400 g |
| Pneumatische aansluiting 3 | G1 |
| Materiaal zuigerschuif | POM |
| Materiaal afdichtingen | NBR |
| Materiaal behuizing | Persgegoten aluminium |