


Waterafscheider MS6-LWS-1/2-U-V

Artikelnummer: 564870

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	6
Serie	MS
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Condensaataftap	Volautomatisch
Constructieve opbouw	Centrifugaalafscheider
Max. hoeveelheid condensaat	38 ml
Schaalbescherming	Geïntegreerd als metalen reservoir
Condensaatafscheidingsgraad	99 %
Bedrijfsdruk	2 bar...12 bar
Normaal nominaal debiet	3800 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Inerte gassen
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:7:4]
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	820 g
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw Met toebehoren
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 2	G1/2
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal schaal	Aluminium kneedlegering
Materiaal scherm	PA