

Waterafscheider MS12-LWS

Artikelnummer: 569827

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	12
Serie	MS
Inbouwpositie	Verticaal +/- 5°
Condensaataftap	Volautomatisch Volautomatisch, elektrisch gestuurd
Constructieve opbouw	Centrifugaalafscheider
Max. hoeveelheid condensaat	400 ml
Schaalbescherming	Geïntegreerd als metalen reservoir
Condensaatafscheidingsgraad	99 %
Bedrijfsdruk	1 bar...16 bar
Max. normaal debiet	40000 l/min
Normaal nominaal debiet	25000 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-::-] Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7::-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	1 °C...60 °C
Luchtreinheidsklasse aan de uitgang	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:7:4]
Mediumtemperatuur	1 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	1 °C...60 °C
Bevestigingstype	Naar keuze: Leidinginbouw met bevestigingsbeugel Met toebehoren
Materiaal afdekking	PA-versterkt
Materiaal veerschijf	POM
Materiaal aansluitplaat	Persgegoten aluminium
Materiaal bevestigingshoek	Persgegoten aluminium
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium
Materiaal moduleverbinder	Persgegoten aluminium
Materiaal schaal	Aluminium kneedlegering
Materiaal schaalafdichting	NBR

Functie	Waarde
Materiaal scherm	PA
Materiaal scheidingschijf	POM