



미니 슬라이드 DGSL-N-12-40-EA

Part Number: 570223
단종 예정 제품

FESTO

단종 예정 제품. 2022년까지 사용 가능. 대체 제품에 대해서는 Support Portal을 참조하십시오.



자료 시트

특징	값
행정거리	40 mm
조절 가능한 끝단위치 범위/전면 길이	9 mm
조절 가능한 끝단위치 범위/후면 길이	5.5 mm
피스톤 직경	16 mm
드라이브 유니트의 작동 모드	요크
쿠션	양 끝단의 탄성 쿠션 링/패드
조립 위치	어디든
가이드	볼 베어링 케이지 가이드
디자인 구조	요크 피스톤 피스톤 로드 슬라이드
위치 감지	근접 센서용
작동 압력	1 ... 8 bar
최대 속도	0.8 m/s
반복 정확도	0,3 mm
작동 모드	복동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일럿 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중요구됨)
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음
주변 온도	0 ... 60 °C
끝단에서 충격 에너지	0.25 Nm
쿠션 길이	1 mm
최대 힘 F _y	1,142 N
최대 힘 F _z	1,142 N
최대 토크 M _x	18 Nm
최대 토크 M _y	11 Nm
최대 토크 M _z	11 Nm
6 bar에서 이론적 힘, 복귀 행정	104 N
6 bar에서 이론적 힘, 전진 행정	121 N
이송 질량	320 g
제품 중량	786 g
대체 연결	제품 도면 참조
마운팅 형태	관통 홀 포함
공압 연결구	10-32 UNF-2B 피팅에 적합한 M5
재질 사항	동성분 및 PTFE 제거형 RoHS 에 승인
커버 소재	전조 알루미늄 합금
실 소재	HNBR
하우징 소재	전조 알루미늄 합금
피스톤 로드 소재	고합금 강철, 부식방지