

Verbindingskabel NEBV-S1G44-K-10-N-LE44-S6

Artikelnummer: 575115

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Gebaseerd op norm	DIN 47100
Kabelaanduiding	Zonder houder voor tekstplaatjes
Aansluitfrequentie	50
Productgewicht	1620 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Veldapparaatzijde
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Hoekig
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, kabeluitgang	recht
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	Sub-D
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	44
Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere	44
Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype	2x schroef 4-40 UNC
Elektrische aansluiting 2, functie	Besturingszijde
Elektrische aansluiting 2, aansluittype	Kabel
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Open einde
Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere	44
Elektrische aansluiting 2, bezette polen/adere	44
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...30 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	0.86 A
Piekspanningsweerstand	2.4 kV
Polariteitsbescherming	ja
Kabellengte	10 m
Kabeleigenschap	Standaard
Testvoorwaarden leiding	Testvoorwaarden op aanvraag
Buigradius, vaste kabelplaatsing	42 mm
Buigradius, flexibele kabelplaatsing	126 mm
Kabeldiameter	10.2 mm
Tolerantie kabeldiameter	± 0,3 mm
Kabelmontage	44 x 0,14 mm ²
Nominale kabeldoorsnede	0.14 mm ²
Adereinden	Stomp afgesneden

Functie	Waarde
Beschermingsklasse	IP40
Informatie over beschermingsklasse	In gemonteerde toestand
Omgevingstemperatuur	-35 °C...80 °C
Omgevingstemperatuur bij flexibele kabelplaatsing	-5 °C...80 °C
Lagertemperatuur	-25 °C...75 °C
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK RoHS-voorschriften
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Vervuilingsgraad	2
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
Materiaal kabelmantel	PVC
Kleur kabelmantel	Grijs
Materiaal behuizing	PC-versterkt
Kleur behuizing	zwart
Materiaal schroeven	Messing, vernikkeld
Materiaal steekcontacten	Brons Verguld
Materiaal isolatiehuls	PVC