

# Filterregelventiel LFR-3/4-D-7-MIDI-MPA

Artikelnummer: 8002305

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                  | Waarde   |
|--|--|
| Bouwgrootte                              | Midi   |
| Serie                                    | D  |
| Bedieningszekering                       | Draaiknop met vergrendeling                                |
| Inbouwpositie                            | Verticaal +/- 5°   |
| Filterfijnheid                           | 40 µm  |
| Condensaataftap                          | Manueel draaiend   |
| Constructieve opbouw                     | Filterregelaar met manometer                               |
| Max. hoeveelheid condensaat              | 43 cm <sup>3</sup>   |
| Schaalbescherming                        | Metalen beschermkap  |
| Drukindicator                            | met manometer  |
| Bedrijfsdruk                             | 1 bar...16 bar   |
| Drukregelbereik                          | 0.5 bar...7 bar  |
| Max. drukhysterese                       | 0.2 bar  |
| Normaal nominaal debiet                  | 4000 l/min   |
| Bedrijfsmedium                           | Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-]<br>Inerte gassen |
| Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK         | 2 - matige corrosiebelasting                               |
| LABS-conformiteit                        | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Lagertemperatuur                         | -10 °C...60 °C   |
| Luchtreinheidsklasse aan de uitgang      | Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Inerte gassen |
| Mediumtemperatuur                        | -10 °C...60 °C   |
| Omgevingstemperatuur                     | -10 °C...60 °C   |
| Productgewicht                           | 900 g  |
| Bevestigingstype                         | Naar keuze:<br>Leidinginbouw<br>Met toebehoren             |
| Pneumatische aansluiting 1               | G3/4   |
| Pneumatische aansluiting 2               | G3/4   |
| Materiaal-informatie                     | RoHS conform   |
| Materiaal behuizing                      | Persgegoten zink   |

| Functie          | Waarde |
|------------------|--------|
| Materiaal schaal | PC     |