


물 분리기
MS12-LWS-G-U-V
 제품 번호: 8005550



데이터 시트

특징	값
사이즈	12
시리즈	MS
설치 위치	수직 +/- 5°
응축수 배출부	전자동
디자인	원심분리기
최대 응축수량	400 ml
셸 보호	금속 셸 로 내장
응축수 분리도	99 %
작동 압력	2 bar...12 bar
최대 표준 유량	40000 l/min
정격 공칭 유량(DIN 1343에 따라 규격화됨)	25000 l/min
작동 매체	ISO 8573-1:2010[7:..]에 따른 압축공기
내식성 등급 CRC	2 - 보통의 부식 부하
LABS 적합성	VDMA24364-B1/B2-L
보관 온도	5 °C...60 °C
출구의 공기 순도 등급	ISO 8573-1:2010[7:7:4]에 따른 압축공기
매체 온도	5 °C...60 °C
주변 온도	5 °C...60 °C
제품 무게	6.3 g
고정 방식	옵션: 인라인 설치 마운팅 브라켓 포함 액세서리 포함
커버 소재	강화 PA
스월 베인 소재	POM
소재 관련 참고 사항	RoHS 준수
연결판 소재	알루미늄 다이 캐스트
마운팅 브라켓 소재	알루미늄 다이 캐스트
하우징 소재	알루미늄 다이 캐스트
모듈 커넥터 소재	알루미늄 다이 캐스트
보울 소재	단조 알루미늄 합금
셸 씰 소재	NBR

특징	값
견시창 소재	PA
분리판 소재	POM