


Geleidingsas ELFA-RF-80- -

Artikelnummer: 8037968

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Werkslag	50 mm...7000 mm
Bouwgrootte	80
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Rollengeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Max. versnelling	50 m/s ²
Max. snelheid	10 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Oppervlaktmomenten 2e graad ly	269840 mm ⁴
Oppervlaktmomenten 2e graad lz	1018510 mm ⁴
Max. kracht Fy	800 N
Max. kracht Fz	800 N
Max. weerstand tegen verschuiven in onbelaste toestand	40 N
Max. moment Mx	30 Nm
Smeerinterval afhankelijk van looptraject	10000 km
Basisgewicht bij 0 mm slag	4280 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	47.13 g
Bevestigingstype	Met toebehoren
Materiaal profiel	Aluminium kneedlegering geanodiseerd
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdekband	roestvast bandstaal
Materiaal geleiding	Staal
Materiaal slede	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd