



예시 표시

## 자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
작업 행정거리	200 ... 1,000 mm
스핀들 직경	25 mm
스핀들 피치	10 ... 25 mm/U
조립 위치	수평
디자인 구조	전자기적 선형 모듈 스핀들 포함
위치 감지	근접 센서용
최대 가속	15 m/s <sup>2</sup>
최대 속도	0.6 ... 1.5 m/s
반복 정확도	±0,02 mm
정격 사용 시간	100 %
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
보관 온도	-20 ... 60 °C
상대 공기 습도	0 - 90 %
보호 등급	IP40
주변 온도	5 ... 45 °C
최대 급송력 F <sub>x</sub>	1,300 N
급송 계수	10 ... 25 mm/U
재질 사항	RoHS 에 승인