



연결 케이블 NEBV-Z3WA2L-R-E-10-N-LE2-S1

Part Number: 8047675

FESTO



자료 시트

특징	값
ATEX 카테고리 가스	II 3G
폭발 점화 방지 타입 가스	Ex ec IIC Gc X
EU 국가의 폭발 방지 인증	EPL Gc (GB)
신호 상태 표시	항색 LED
추가 기능	홀딩전류 감소 보호 회로
케이블 식별	명판 라벨 홀더 제외
연결 주기	50
제품 중량	170 g
전기 연결 1, 기능	필드 장치 측
전기 연결 1, 설계	각도
전기 연결 1, 연결 타입	플러그 소켓
전기 연결 1, 케이블 인출구	각형
전기 연결 1, 연결 기술	연결 패턴 ZC, 태핑 나사
전기 연결 1, 핀/와이어 수	2
전기 연결 1, 점유 핀/와이어	2
전기 연결 1, 마운팅 타입	자체-태핑 볼트형 솔레노이드 밸브 위
전기 연결 2, 기능	컨트롤러 측
전기 연결 2, 연결 타입	케이블
전기 연결 2, 연결 기술	끝단 납선 케이블
전기 연결 2, 핀/와이어 수	2
전기 연결 2, 점유 핀/와이어	2
작동 전압 범위 DC	20.4 ... 26.4 V
공칭 동작 전압 DC	24 V
서지 강도	2.4 kV
극성 보호	양극성
보호 접지 연결	사용 불가
케이블 길이	10 m
케이블 특성	Suitable for energy chains
케이블의 테스트 조건	프로세서 400MHz
굽힘 반경, 유연한 케이블 설치	>= 29 mm
케이블 직경	2.9 mm
케이블 직경 공차	± 0,1 mm
케이블 구조	2x0,14
공칭 도선 단면적	0.14 mm ²
보호 등급	IP65
보호 등급에 관한 참고 사항	조립된 조건
주변 온도	-10 ... 50 °C
CE 심볼 (declaration of conformity 참조)	EU-EMV 가이드라인에 대응 EU-RoHS-RL 지침
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
재질 사항	RoHS 에 승인
오염 등급	3
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통

특징	값
케이블 피복 소재	TPE-U(PUR)
케이블 피복 색상	회색
하우징 소재	TPE-U(PU)
하우징 색상	흑색
나사 소재	강철
전기 접점 소재	동 합금, 주석 도금
절연 소재	PP