

Zwenkaandrijving DAPS-0960-090-R-F1012-T4

Artikelnummer: 8030611

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte aandrijfmechanisme	0960
Flensgatenpatroon	F10 F12
Zwenkhoek	90 deg
Verstelbereik eindpositie bij 0°	-1 deg...9 deg
Asaansluiting diepte	38.5 mm
Norm aansluiting op armatuur	ISO 5211
Demping	Geen demping
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Constructieve opbouw	Juk-kinematica
Positiedetectie	zonder
Sluitrichting	Rechtssluitend
Ventielaansluiting volgens norm	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Safety Integrity Level (SIL)	tot SIL 2 Low Demand mode
Bedrijfsdruk	0.3 MPa...0.84 MPa 3 bar...8.4 bar
Nominale bedrijfsdruk	0.56 MPa 5.6 bar
Max. zwenkfrequentie bij 6 bar	1 Hz
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens EU Ex-veiligheidsrichtlijn (ATEX)
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK EX-voorschriften
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Certificaat instantie van afgifte	TÜV Nord 212170801
ATEX-categorie gas	II 2G
ATEX-categorie stof	II 2D
Ontstekingsbeschermingsklasse gas	Ex h IIC T6...T3 Gb X
Ex-ontstekingsbeschermingsklasse stof	Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X
Ex-omgevingstemperatuur	-20°C ≤ Ta ≤ +150°C
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Functie	Waarde
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-20 °C...150 °C
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 0° zwenkhoek	960 Nm
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 50° zwenkhoek	480 Nm
Draaimoment bij nominale bedrijfsdruk en 90° zwenkhoek	720 Nm
Aanwijzing bij het draaimoment	Het bedrijfsdraaimoment van de aandrijving mag niet hoger zijn dan het in de norm ISO 5211 vermelde maximaal toegestane draaimoment, gerelateerd aan de grootte van de bevestigingsflens en de koppeling.
Luchtverbruik bij 6 bar per cyclus 0°-nominale zwenkhoek-0°	34.3 l
Productgewicht	17400 g
Asaansluiting	T36
Pneumatische aansluiting	G1/4
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium kneedlegering
Materiaal afdichtingen	FPM PTFE-versterkt
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering
Materiaal schroeven	hooggelegeerd staal
Materiaal as	hooggelegeerd staal
Materiaalnummer as	1.4305