

Aansluitplaat VABS-S1-2S-N12

Artikelnummer: 8032645

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwbreedte	58 mm
Gebaseerd op norm	ISO 5599-1
Bedieningswijze	Elektrisch
Afdichtingsprincipe	Zacht
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Stuurdruk MPa	0 MPa...1 MPa
Stuurdruk	0 bar...10 bar
Vacuümgeschiktheid	ja
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-laagspanningsrichtlijn
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 °C...60 °C
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Stuurmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	380 g
Bevestigingstype	met doorgangsboring voor schroef M6
Aansluiting stuur lucht 12/14	1/8 NPT
Pneumatische aansluiting 1	1/2 NPT
Pneumatische aansluiting 2	1/2 NPT
Pneumatische aansluiting 3	1/2 NPT
Pneumatische aansluiting 4	1/2 NPT
Pneumatische aansluiting 5	1/2 NPT
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	Persgegoten aluminium