

Vacuümzuiger OGVM-100-S-N-G14F

Artikelnummer: 8073821

FESTO



Gegevensblad

| Functie | Waarde |
|---------------------------------------|---|
| Hoogtecompensatie zuiger | 9.5 mm |
| Min. werkstukradius | 100 mm |
| Nominale doorlaat | 8 mm |
| Zuigerdiameter | 100 mm |
| Zuigervolume | 68 cm ³ |
| Aansluitingspositie | Boven |
| Inbouwpositie | Willekeurig |
| Zuigervorm | Rond vlak |
| Bedrijfsdruk | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Nominale bedrijfsdruk | -60 kPa -0.6 bar |
| Bedrijfsmedium | atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosiebelasting |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-A1-L |
| Omgevingstemperatuur | -20 °C...80 °C |
| Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk | 351 N |
| Dwarskracht bij nominale bedrijfsdruk | 140 N |
| Productgewicht | 100 g |
| Bevestigingstype | Via vacuümaansluiting |
| Vacuümaansluiting | Inwendige schroefdraad G1/4 |
| Kleur | Zwart |
| Shore-hardheid | 60 +/- 5 |
| Materiaal inschroeftap | Aluminium kneedlegering |
| Materiaal-informatie | RoHS conform |
| Materiaal zuiger | NBR |