



**미니 슬라이드**  
**DGST-10- -**  
 Part Number: 8073893

**FESTO**



**자료 시트**

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
행정거리	10 ... 100 mm
조절 가능한 끝단위치 범위/전면 길이	5.55 ... 16.7 mm
조절 가능한 끝단위치 범위/후면 길이	6.3 ... 15.1 mm
피스톤 직경	10 mm
드라이브 유니트의 작동 모드	요크
쿠션	양 끝단의 탄성 쿠션 링/패드 양쪽 끝단에 엘라스토머 쿠션, 행정 거리 조정 불가능 P: 양쪽 끝단에 탄성 쿠션 링/플레이트 양 끝단 정지 포함 쿠션 링/플레이트 Y12: 외부 유압 쿠셔닝
조립 위치	어디든
가이드	Recirculating 볼 베어링 가이드
디자인 구조	트윈 피스톤 요크 피스톤 로드 슬라이드
위치 감지	근접 센서용
사양	리튬이온 배터리 제조용 생산 설비에 사용할 수 있음
작동 압력 MPa	0.1 ... 0.8 MPa
작동 압력	1 ... 8 bar
Operating pressure	14.5 ... 116 psi
최대 속도	0.5 ... 0.8 m/s
반복 정확도	<= 0,3 mm <= 0,02 mm
작동 모드	복동
작동 매체	압축 공기, ISO8573-1:2010 [7:4:4]
작동 및 파일로트 매체 확인	윤활 작동 가능 (추후 작동을 위해 다음에 나중에 요구됨)
부식 방지 등급 KBK	1 - 부식 응력 수준 낮음
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
클린룸 등급	ISO class 7
주변 온도	-10 ... 60 °C
끝단에서 충격 에너지	0.03 ... 0.8 J
쿠션 길이	1.6 ... 4 mm
최대 힘 Fy	470 ... 530 N
최대 힘 Fz	470 ... 530 N
최대 토크 Mx	3 ... 6 Nm
최대 토크 My	3 ... 6 Nm
최대 토크 Mz	3 ... 6 Nm
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), retracting	79 N
Theoretical force at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi), advance	94 N
이송 질량	124 ... 280.7 g
제품 중량	247 ... 584.4 g
마운팅 형태	관통 홀 포함

특징	값
공압 연결구	M5
재질 사항	RoHS 에 승인
커버 소재	전조 알루미늄 합금
씰 소재	HNBR
가이드 소재	POM 고합금 강철 TPE-E
하우징 소재	전조 알루미늄 합금
피스톤 로드 소재	고합금 강철, 부식방지