


# Geleidingsas ELFA-KF-120- -

Artikelnummer: 8037972

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Werkslag	50 mm...8500 mm
Bouwgrootte	120
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Max. versnelling	50 m/s <sup>2</sup>
Max. snelheid	5 m/s
Inschakelduur	100%
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Oppervlaktemomenten 2e graad Iy	1264580 mm <sup>4</sup>
Oppervlaktemomenten 2e graad Iz	4365790 mm <sup>4</sup>
Max. kracht Fy	5500 N
Max. kracht Fz	6890 N
Max. weerstand tegen verschuiven in onbelaste toestand	23 N
Max. moment Mx	104 Nm
Max moment My	680 Nm
Max. moment Mz	680 Nm
Smeerinterval afhankelijk van looptraject	1000 km
Gewicht slede	3600 g
Gewicht extra slede	3600 g
Basisgewicht bij 0 mm slag	8500 g
Gewichtstoeslag per 10 mm slag	103 g
Bevestigingstype	Met toebehoren
Materiaal profiel	Aluminium kneedlegering geanodiseerd
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal afdekbands	roestvast bandstaal
Materiaal geleiding slede	Veredeld staal

<b>Functie</b>	<b>Waarde</b>
Materiaal geleidingsrail	Veredeld staal Corrotect gecoat
Materiaal slede	Aluminium kneedlegering Geanodiseerd