


# Proportioneel drukregelventiel VEAA-B-3-D2-F-A4-1R1

Artikelnummer: 8046893

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	3-weg proportioneel drukregelventiel
Besturingstype	direct
Terugstelwijze	mechanische veer
Bedieningswijze	Elektrisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Afdichtingsprincipe	Zacht
Omgevingstemperatuur	0 °C...50 °C
Mediumtemperatuur	5 °C...50 °C
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Afmetingen B x L x H	15 mm x 61 mm x 66 mm
Pneumatische aansluiting 1	Flens
Pneumatische aansluiting 2	Flens
Pneumatische aansluiting 3	Flens
Materiaal afdichtingen	NBR
Bevestigingstype	Naar keuze: met doorgangsboring Met toebehoren
Ingangsdruk 1 MPa	0 MPa...1.1 MPa
Ingangsdruk 1	0 bar...11 bar
Ingangsdruk 1 psi	0 psi...159.5 psi
Uitgangsdruk 2	0.001 MPa...0.2 MPa 0.01 bar...2 bar 0.145 psi...29 psi
Normaal nominaal debiet	7 l/min
Normaal nominaal debiet 2-3	3 l/min
Lineariteitsfout FS	0.5 %
Herhaalnauwkeurigheid in ± %FS	0.4 %FS
Hysteresis in ± %FS	0.25 %FS
Temperatuurcoëfficiënt	0.05 %/K
Absolute nauwkeurigheid in ± %FS bij kamertemperatuur	0.75 %FS
Productgewicht	55 g

<b>Functie</b>	<b>Waarde</b>
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen
Aanwijzing bij het bedrijfs- /stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Beschermingsklasse	IP65
Goedkeuring	RCM Mark
KC-kenteken	KC-EMC
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring)	volgens de UK-voorschriften voor EMC volgens de UK RoHS-voorschriften
Materiaal-informatie	RoHS conform
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
Bereik voor bedrijfsspanning DC	19 V...29 V
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Restriempeel	10 %
Gewenste waarde	4 - 20 mA
Signaalbereik analoge uitgang	4 - 20 mA
Nauwkeurigheid analoge uitgang in $\pm$ %FS	2 %FS
Max. elektrische vermogensopname	1 W
Polariteitsbescherming	Voor alle elektrische aansluitingen
Kortsluitingsbestendigheid	Voor alle elektrische aansluitingen
Veiligheidsaanwijzing	Veiligheidsstand VEAA/VEAB: bij verlies van de elektrische voeding blijft de uitgangsdruk ongeregeld behouden, kan stijgen of dalen - ventiel geblokkeerd.
Weergavetype	LED
Elektrische aansluiting	4-polig M8x1 Stekkers Conform EN 60947-5-2
Materiaal behuizing	PA-versterkt