


# 입력 모듈

## CTMM-S1-A-8E-A-M8-4

Part Number: 8047506

FESTO



### 자료 시트

특징	값
치수 W x L x H	27 mm x 123 mm x 40 mm
격자 치수	28 mm
제품 중량	75 g
매체 온도	-5 ... 50 °C
주변 온도	-5 ... 50 °C
보관 온도	-20 ... 40 °C
보호 등급	IP65 IP67
부식 방지 등급 KBK	2 - 부식 응력 수준 보통
진동 저항	이송 어플리케이션 테스트, FN 942017-4 및 EN 60068-2-6을 따르는 Severity level 2에서 테스트
충격 저항	FN 942017-5 및 EN 60068-2-27에 따른 심각도 2 충격 시험
최대 라인 길이	30 m
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
CE 심볼 (declaration of conformity 참조 )	EU-EMV 가이드라인에 대응
재질 사항	RoHS 에 승인
하우징 소재	PA-강화
LED로 진단	모듈 당 예러
출력 수	0
공칭 동작 전압 DC	24 V
센서 공칭 작동 전압 DC	24 V
센서 허용 전압 변동률	± 25 %
센서의 공칭 작동 전압에서 전류 소비	Typical 12 Ma
전기 연결, 입력, 기능	아날로그 입력 단자
전기 연결, 출력, 연결 타입	8x 소켓
전기 연결, 입력, 연결 기술	M8x1 , EN 61076-2-104 표준 A 코드
전기 연결, 입력, 핀/와이어 수	4
입력 수	8
모듈당 최대 잉여 전류 입력	0.2 A
측정된 변수	전류
신호 범위	4 - 20 mA
전기적 절연 채널? 채널	아니오
전기적 절연 채널? 내부 버스	아니오
보호 (단락)	내부 전기적 퓨즈