

# Servo Press Kit YJKP-..

Part Number: 8058596

FESTO



예시 표시

## 자료 시트

전체 데이터시트 - 개별값은 설정에 따라 달라집니다.

특징	값
가압력	0 ... 17 kN
작업 행정거리	100 ... 400 mm
케이블 길이	5 ... 15 m
스캔 주파수	1,000 Hz
프로토콜	EtherNet/IP Modbus TCP TCP/IP
조립 위치	어디든
모터 타입	서보 모터
최대 가속	2 m/s <sup>2</sup>
정격 사용 시간	100%
급송 속도	0 ... 250 mm/s
정확도, FS	0.25 %FS
최대 유효 부하	19.5 ... 95 kg
주변 온도	0 ... 40 °C
보관 온도	-10 ... 60 °C
보호 등급	IP20
상대 공기 습도	0 - 90 %
재질 사항	PWIS 물질 함유 RoHS 에 승인
부식 방지 등급 KBK	0 - 부식 응력 없음