

Adapterkit EHAM-E20-40-E8-35

Artikelnummer: 8081015

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	40
Inbouwpositie	Willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-10 °C...70 °C
Productgewicht	24 g
Interfacecode basis	E20
Interfacecode opbouw	E8
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal adapterplaat	Aluminium kneedlegering