

Smoorventiel met terugslagklep VFOE-LS-T-M7-Q6

Artikelnummer: 8068746

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Ventiel functie	Toevoerlucht-smoor-terugslagfunctie
Pneumatische aansluiting 1	QS-6
Pneumatische aansluiting 2	M7
Bedieningswijze	manueel
Instelelement	Draaiknop met vergrendeling
Bevestigingstype	Inschroefbaar
Normaal nominaal debiet in smoorrichting	100 l/min
Normaal nominaal debiet in terugslagrichting	60 l/min...100 l/min
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Materiaal behuizing	PBT
Inbouwpositie	Willekeurig
Sleutelbreedte	9 mm
Zwenkbaarheid	360 deg/geen permanente zwenkbaarheid toegestaan
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	0.02 MPa...1 MPa 0.2 bar...10 bar 2.9 psi...145 psi
Normaal debiet in smoorrichting 6 -> 0 bar	165 l/min
Normaal debiet in terugslagrichting 6 -> 0 bar	150 l/min...180 l/min
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Cleanroomklasse	Klasse 4 volgens ISO 14644-1
Mediumtemperatuur	-10 °C...60 °C
Max. aanhaalmoment	3.6 Nm
Nominaal aanhaalmoment	3 Nm

Functie	Waarde
Tolerantie t.o.v. het nominale aanhaalmoment	± 20 %
Productgewicht	4 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	PBT
Materiaal dynamische afdichtingen	HNBR
Materiaal schroefbout	Staal, verzinkt
Materiaal demontagering	PBT
Materiaal statische afdichtingen	NBR