


Vacuümzuiger OGVM-50X105-SV-N-G14F

Artikelnummer: 8073856

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuiger	5 mm
Min. werkstukradius	75 mm
Nominale doorlaat	8 mm
Zuignapgrootte	50x105 mm
Zuigervolume	25 cm ³
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Zuigervorm	Ovaal vlak
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-60 kPa -0.6 bar
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-A1-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	240 N
Dwarskracht verticaal bij nominale bedrijfsdruk	174 N
Productgewicht	67 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	Inwendige schroefdraad G1/4
Kleur	Zwart
Shore-hardheid	60 +/- 5
Materiaal inschroeftap	Aluminium kneedlegering
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	NBR