


# Adaptieve vormgrijper DHEF-20-A

Artikelnummer: 8092533

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	20
Uitvoering vormgrijpkap	Standaard
Slag	66 mm
Min. te grijpen diameter	12 mm
Max. te grijpen diameter	38 mm
Aandrijvingstype	Pneumatisch
Inbouwpositie	Willekeurig
Werking	dubbelwerkend
Grijperfunctie	Adaptief
Constructieve opbouw	Vormgrijpkap Gedwongen geleid bewegingsverloop
Geleiding	Basisgeleiding
Positiedetectie	Voor naderingssensor
Bedrijfsdruk aandrijving	1 bar...8 bar
Bedrijfsdruk kap	0.07 bar...0.1 bar
Barstdruk kap	0.3 bar
Max. werkfrequentie grijper	1 Hz
Inschuiftijd	290 ms
Uitschuiftijd	270 ms
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	1.29 kgcm <sup>2</sup>
Richtwaarde nuttige last	1 kg
Productgewicht	475 g
Bevestigingstype	conform ISO 9409
Pneumatische aansluiting	M5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal kap	VMQ (silicone)

Functie	Waarde
Materiaal behuizing	Aluminium, geanodiseerd