

# Adapterkit DADG-AK-F9-2

Artikelnummer: 8104804

FESTO



## Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	2
Gebaseerd op norm	VDI/VDE 3847-2
Inbouwpositie	Willekeurig
Bedrijfsdruk	0.2 MPa...0.8 MPa 2 bar...8 bar 29 psi...116 psi
Nominale bedrijfsdruk	0.6 MPa 6 bar 87 psi
Explosiebescherming	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Dauwpunt min. 10 °C onder de omgevings- en mediumtemperatuur Geoliede werking mogelijk (in het verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Productgewicht	418 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal adapter	Hooggelegeerd roestvast staal
Materiaal adapterplaat	Aluminium-legering, geanodiseerd
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal schroeven	Hooggelegeerd roestvast staal